

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 6/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Indstillingsvinkel κ	95 grader
ISO-kode holder	A06X SCLDR/LS4
Spændehøjde L_2	5,54 mm
Samlet længde L	65 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 10
Midterforskydning L_3	3,73 mm
Plattestørrelse	4 mm
Udhængslængde L_1	18 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	6,92 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200