

Garant**Momentnøgle med knækfunktion med skala, Maks. moment: 50Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657735 50
GTIN	4045197684837
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarment momentnøgle, kan indstilles via skal og har selvudløsning. Den **knækbare udløsermekanisme gør utilsigtet overspænding højst usandsynlig. Venstrespænding** ved at vende indstiksværktøjet om.

Måleenheder: Nm

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Takket være knækmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruetilspænding med forudindstillet moment ved seriearbejder.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

±4% af den indstillede værdi.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	50 Nm
Drivfirkant	3/8 tommer
Vægt	1140 g
Display	analog

Målenøjagtighed, moment	±4 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Skalainddeling 1 delstreg =	0,25 Nm
Momentområde	10 - 50 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Reverserbar aflæsning	Nm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	283 mm
Samlet længde L	365 mm
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	290 mm
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk langvejsudløsning
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	haptisk
Knækfunktion	ja
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000