

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 4/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A04X SCLDR/LS4
Udhængslængde L_1	12 mm
Midterforskydning L_3	2,41 mm
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Mindste forborings-Ø D_{min}	4,57 mm
Spændehøjde L_2	3,58 mm
Indstillingsvinkel κ	97 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 10
Plattestørrelse	4 mm
Samlet længde L	65 mm
Skaft-Ø D_s	4 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200