

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 5/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	15 mm
Plattestørrelse	4 mm
Midterforskydning L_3	2,95 mm
Spændehøjde L_2	4,6 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 10
ISO-kode holder	A05X SCLDR/LS4
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Mindste forborings-Ø D_{min}	5,78 mm
Samlet længde L	65 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	5 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200