

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	24 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Midterforskydning L_3	4,7 mm
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
ISO-kode holder	A08X SCLDR/LS4
Vendeplatteskruesæt	269028 10
Samlet længde L	76 mm
Plattestørrelse	4 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	9,05 mm
Spændehøjde L_2	7,49 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200