

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Artikelklasse	21V

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 10
ISO-kode holder	A08X SCLDR/LS4
Spændehøjde $L_2$	7,49 mm
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Udhængslængde $L_1$	24 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	9,05 mm
Midterforskydning $L_3$	4,7 mm
Plattestørrelse	4 mm
Samlet længde $L$	76 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 200 cNm

659957 200