

**Garant****Rullegaffel-indstiksværktøj, Type-åbningsvidde: 2-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657850 2-30
GTIN	4045197592293
Artikelklasse	61E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen. Meget alsidig anvendelse takket være justerbar åbningsvidde.

**Vigtigt!**

Centermålkorrektion på momentnøglen nødvendig (ændret indstillingsværdi).

**Fordel:**

Ved ændring af åbningsvidden **skal centermålet ikke tilpasses.**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formlen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

**Passer til:**

Momentnøgle med firkantholdere.

**Bemærk:**

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

## Teknisk beskrivelse

Bredde b	71,8 mm
Indstiksskaft	14×18 mm
Højde h	16,9 mm
Åbningsvidde	3/16 – 1.3/16 tommer
Åbningsvidde	5 - 30 mm
Centermål S	74,4 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Produkttype	Gaffel-indstiksnøgle