



## Vandpumpetang med riller, forkromet, Hel længde: 125 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	705000 125
GTIN	4003773050490
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Spændetrykket ligger kun på det **rillede glideled**, der kan indstilles flere gange, og derfor skrider tangen ikke, og der slides ikke på skruen. Beskyttelse mod at klemme fingrene. Selvklemmende på rør og møtrikker. Med takkede, forandede gribebakker, induktionshærdede.

Tang forkromet, kunststofbelagte greb.

#### Norm:

**DIN ISO 8976**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.

Spændvidde for sekskant: 14 mm

Spændvidde for rør: 11/16 tommer

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	125 mm
Spændvidde for rør	11/16 tommer
Spændvidde for sekskant	14 mm
Greb	overtrukket med kunststof
Overflade	forkromet
Norm	DIN ISO 8976
Materiale	Krom-vanadium-stål
gnistfri	nej

Automatisk fastgørelse	ja
Klembeskyttelse	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

---

## Tilbehør

Elektronikværktøjssortiment, 118 dele uden kuffert	680405
Elektronikværktøjssortiment, 118 dele med aluminiumsværktøjskuffert	680400