



Ring-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 1-17mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657900 1-17
GTIN	4018754034147
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Teknisk beskrivelse

Bredde b	27 mm
Indstiksskaft	9×12 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Højde h	13 mm
Serie	732/10
Centermål S	17,5 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Værktøj med skraldefunktion	nej
Produkttype	Ring-indstiksnøgle