

**Vandpumpetang med riller, forkromet, Hel længde: 250 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	705000 250
GTIN	4003773015086
Artikelklasse	73F

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændetrykket ligger kun på det **rillede glideled**, der kan indstilles flere gange, og derfor skrider tangen ikke, og der slides ikke på skruen. Beskyttelse mod at klemme fingrene. Selvklemmende på rør og møtrikker. Med takkede, fortandede gribebakker, induktionshærdede. Tang forkromet, kunststoffbelagte greb.

Norm:**DIN ISO 8976****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.

Spændvidde for sekskant: 36 mm

Spændvidde for rør: 1.5/16 tommer

Teknisk beskrivelse

Hel længde	250 mm
Spændvidde for rør	1.5/16 tommer
Spændvidde for sekskant	36 mm
Greb	overtrukket med kunststof
Overflade	forkromet
Norm	DIN ISO 8976
Materiale	Krom-vanadium-stål
gnistfri	nej

Automatisk fastgørelse	ja
Klembeskyttelse	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang