

Garant**Vindejern, justerbare forstærket, Type: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148200 4
GTIN	4045197923974
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **kraftig** belastning og **præcis anvendelse**. Alle mål med **stålbasisenhed smedet i høj kvalitet** og integreret fast bakke. **Rund libelle** til lige påsætning.

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 5,5 - 16 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M9 – M27

Til håndrivaler Ø DIN 206: 7 - 20 mm

Samlet længde: 480 mm

Teknisk beskrivelse

Til håndrivaler Ø DIN 206	7 - 20 mm
Samlet længde	480 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M9 – M27
Spændvidde □	5,5 - 16 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern