

**Garant****Vindejern, justerbare forstærket, Type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148200 2
GTIN	4045197923950
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **kraftig** belastning og **præcis anvendelse**. Alle mål med **stålbasisenhed smedet i høj kvalitet** og integreret fast bakke. **Rund libelle** til lige påsætning.

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 3 - 9 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M4 – M12

Til håndrivaler Ø DIN 206: 5 - 10 mm

Samlet længde: 265 mm

**Teknisk beskrivelse**

Spændvidde □	3 - 9 mm
Samlet længde	265 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M4 – M12
Til håndrivaler Ø DIN 206	5 - 10 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern