

Garant**Vindejern, justerbare forstærket, Type: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148200 5
GTIN	4045197923981
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **kraftig** belastning og **præcis anvendelse**. Alle mål med **stålbasisenhed smedet i høj kvalitet** og integreret fast bakke. **Rund libelle** til lige påsætning.

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 7 - 20 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M12 – M33

Til håndrivaler Ø DIN 206: 9 - 26 mm

Samlet længde: 700 mm

Teknisk beskrivelse

Til håndrivaler Ø DIN 206	9 - 26 mm
Spændvidde □	7 - 20 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M12 – M33
Samlet længde	700 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern