

Garant**Vindejern, justerbare forstærket, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148200 6
GTIN	4045197923998
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **kraftig** belastning og **præcis anvendelse**. Alle mål med **stålbasisenhed smedet i høj kvalitet** og integreret fast bakke. **Rund libelle** til lige påsætning.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	1000 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M16 – M42
Spændvidde □	9 - 24 mm
Til håndrivaler Ø DIN 206	11 - 32 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern