

Garant**Vindejern, justerbare forstærket, Type: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148200 3
GTIN	4045197923967
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **kraftig** belastning og **præcis anvendelse**. Alle mål med **stålbasisenhed smedet i høj kvalitet** og integreret fast bakke. **Rund libelle** til lige påsætning.

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 4,9 - 12 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M5 – M20

Til håndrivaler Ø DIN 206: 6,5 - 15 mm

Samlet længde: 370 mm

Teknisk beskrivelse

Til håndrivaler Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Spændvidde □	4,9 - 12 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M5 – M20
Samlet længde	370 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern