

**Garant****Vindejern, justerbare forstærket, Type: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148200 7
GTIN	4045197924209
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **kraftig** belastning og **præcis anvendelse**. Alle mål med **stålbasisenhed smedet i høj kvalitet** og integreret fast bakke. **Rund libelle** til lige påsætning.

**Teknisk beskrivelse**

Til håndrivaler Ø DIN 206	20 - 45 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M25 – M58
Samlet længde	1258 mm
Spændvidde □	14,5 - 36 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern