

**Garant****Vindejern, justerbare forstærket, Type: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	148200 1
GTIN	4045197923936
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.

Til **kraftig** belastning og **præcis anvendelse**. Alle mål med **stålbasisenhed smedet i høj kvalitet** og integreret fast bakke. **Rund libelle** til lige påsætning.

Norm: DIN 1814

Spændvidde □: 2 - 6,3 mm

Til hånddrevne gevindtapper DIN 352: M1 – M10

Til håndrivaler Ø DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Samlet længde: 175 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	175 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352	M1 – M10
Spændvidde □	2 - 6,3 mm
Til håndrivaler Ø DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norm	DIN 1814
Produkttype	Vindejern