



## Akku-borehammer, Type: GBH18VEC



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	P07551 GBH18VEC
GTIN	3165140924016
Artikelklasse	03B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lang driftstid (> 190 huller 6 × 40 mm i beton) med én akku-opladning (5,0 Ah) takket være effektiv Bosch EC-motor.
- Lav vægt (kun 2,7 kg) og kompakt konstruktion, der giver mere komfortabelt arbejde.
- Innovative CoolPack-akkuer giver en optimal varmeudstråling og forlænger dermed levetiden med op til 100 % (sml. Li-ion-akkuer uden CoolPack).

#### Leveringsomfang:

3 × Li-ion-akkuer 18 V / 5,0 Ah, lader GAL 1880CV, L-BOXX, USB-adapter.

### Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Slagenergi	1,7 J
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Producentbetegnelse	GBH 18VEC
Akku-kapacitet	5 Ah
Batterispænding	18 V

Antal medfølgende akkuer	3
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Borehammer