



Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	116320 32
GTIN	4045197029874
Artikelklasse	12C

Beskrivelse

Udførelse:

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning **og forbedret spåntransport.**

Anbefaling:

Maksimal boreddybde:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530.**

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D _c	32 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,25 mm/o
Antal skær Z	2
Spånnotlængde L _c	185 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	334 mm
Morsekonus MK, størrelse	4
Norm	DIN 345
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	137 mm
Spidsvinkel	118 grader
Skaft	Morsekonus
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Type	N
Spiralvinkel	20-30 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		