

KANON**Lille måleur – momenttest, Maks. moment: 3cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	658800 3
GTIN	4582126965389
Artikelklasse	66F

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcis måler til de mindste momenter. Letlæselig skala med slæbeviser på oversiden og derudover skalering på siden af kabinettet. **Med 3-bakke-spændepatron i stål.**

Anvendelse:

Til måling af små momenter (drejnings- og gnidningsmodstand) til kontrolleret tilspænding af skruer.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Vægt	290 g
Maks. moment	3 cNm
Spændepatronområde	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Momentområde	0,4 - 3 cNm
Momentområde	4 - 30 mNm
Feedback	visning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar

Indstilling af udløsningsværdi	Slæbeviser
Samlet længde L	106 mm
Serie	SGK
Skalainddeling 1 delstreg =	0,5 mNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Display	analog
Udløsningsindikering	optisk
Tilslutningsform	Spændepatron med 3 kæber
Reverserbar aflæsning	Nm
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle