



## Moment- skruetrækker „Torsiometer“, Maks. moment: 600cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659200 600
GTIN	4018754118939
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Ergonomisk greb med torsionsstav som måleelement.

Skala med slæbeviser til højrespænding.

**Måleenheder:** cNm, lbf·in

**Anvendelse:**

Til kontrolleret enkelttilspænding af skruer samt til kontrolmålinger.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Maks. moment	600 cNm
Skalaindelning 1 delstreg =	20 cNm
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Bitholder	F 6,3
Momentområde	120 - 600 cNm
Momentområde	12 - 52 lbf·in
Vægt	230 g

Indstilling af udløsningsværdi	Slæbeviser
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Samlet længde L	185 mm
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	visning
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Reverserbar aflæsning	cNm
Reverserbar aflæsning	lbf·in
Serie	TORSIOMETER 760
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2