



Elektronisk momentskruetrækker, Maks. moment: 50cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659010 50
GTIN	4571141275269
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst præcis, elektronisk momentskruetrækker med stort, let aflæseligt display.

- **Visning: Track-tilstand (medløbende) og Peak-tilstand (spidsværdi).**
- **Lagringskapacitet: Op til 1000 måleværdier.**
- **Interface: Via et USB-kabel kan de lagrede måledata overføres til en pc. Valg mellem 2 måletilstande:**
- **Skruetilstand (indstilling af nominelt moment med varslingsgrænse).**
- **Inspektionstilstand (indstilling af øvre og nedre toleranceværdier). Det pågældende måleresultat vises via lysdioder og buzzer.**

Måleenheder: cNm, lbf·in, kgf·cm, oz·in

Anvendelse:

Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskrudninger eller små serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-batteri og USB-datatransmissionskabel nr. 655265.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Opløsning	0,05 cNm
Vægt	340 g
Maks. moment	50 cNm

Målenøjagtighed, moment	±1 %
Momentområde	10 - 50 cNm
Feedback	visning
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfm
Reverserbar aflæsning	kgfcm
Reverserbar aflæsning	ozfin
Display	digital
Samlet længde L	230 mm
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Interface	USB-interface
Bitholder	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Data, kan logges	ja
Måleværktøj	elektronisk
Momentområde	0,1 - 0,5 Nm
Akku-kapacitet	2,5 Ah
Batterispænding	3,7 V
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet

Produkttype

Momentskruetrækker

ServicesKalibrering Momentskruetrækker på begge sider Maks.
moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Tilbehør

Datakabel

655265