



Ring-indstiksværktøj med skralde, Type-nøglestørrelse: 2-21 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657925 2-21
GTIN	4000896179916
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen. Forkrøppet **ring-skralde** reverserbar. Vinkel til fornyet greb på 9°.

Fordel:

Brug af skraldefunktion på meget svært tilgængelige steder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	21 mm
Længde l	81 mm
Bredde b	40 mm
Højde h	14,3 mm
Indstiksskaft	14×18 mm
Centermål S	36 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Skralde, reverserbar	ja
Værktøj med skraldefunktion	ja
Produkttype	Ringskralde-indstiksværktøj