

KANON**Lille måleur – momenttest, Maks. moment: 12cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	658800 12
GTIN	4582126965402
Artikelklasse	66F

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcis måler til de mindste momenter. Letlæselig skala med slæbeviser på oversiden og derudover skalering på siden af kabinettet. **Med 3-bakke-spændepatron i stål.**

Anvendelse:

Til måling af små momenter (drejnings- og gnidningsmodstand) til kontrolleret tilspænding af skruer.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Vægt	290 g
Maks. moment	12 cNm
Spændepatronområde	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Momentområde	1 - 12 cNm
Momentområde	10 - 120 mNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Display	analog

Samlet længde L	106 mm
Feedback	visning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Målemetode	Moment
Serie	SGK
Tilslutningsform	Spændepatron med 3 kæber
Indstilling af udløsningsværdi	Slæbeviser
Skalainddeling 1 delstreg =	2 mNm
Udløsningsindikering	optisk
Reverserbar aflæsning	Nm
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------