



Elektronisk momentskruetrækker, Maks. moment: 200cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659010 200
GTIN	4571141275283
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst præcis, elektronisk momentskruetrækker med stort, let aflæseligt display.

- **Visning: Track-tilstand (medløbende) og Peak-tilstand (spidsværdi).**
- **Lagringskapacitet: Op til 1000 måleværdier.**
- **Interface: Via et USB-kabel kan de lagrede måledata overføres til en pc. Valg mellem 2 måletilstande:**
- **Skruetilstand (indstilling af nominelt moment med varslingsgrænse).**
- **Inspektionstilstand (indstilling af øvre og nedre toleranceværdier). Det pågældende måleresultat vises via lysdioder og buzzer.**

Måleenheder: cNm, lbf·in, kgf·cm, oz·in

Anvendelse:

Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskrudninger eller små serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-batteri og USB-datatransmissionskabel nr. 655265.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Vægt	340 g
Maks. moment	200 cNm
Opløsning	0,2 cNm

Målenøjagtighed, moment	±1 %
Momentområde	40 - 200 cNm
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbf _{in}
Reverserbar aflæsning	kgf _{cm}
Reverserbar aflæsning	oz _{fin}
Feedback	visning
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Display	digital
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Samlet længde L	230 mm
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Interface	USB-interface
Bitholder	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Data, kan logges	ja
Måleværktøj	elektronisk
Momentområde	0,4 - 2 Nm
Akku-kapacitet	2,5 Ah
Batterispænding	3,7 V
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet

Produkttype

Momentskruetrækker

ServicesKalibrering Momentskruetrækker på begge sider Maks.
moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Tilbehør

Datakabel

655265