



Åben ringnøgle med skralde indstiksværktøj, Nøglestørrelse: 11 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657920 11
GTIN	4035894038798
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Sænkmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Patenteret specialværktøj til forskrunding af rørledninger og andre omløbermøtrikker. Med anslag til skruenhoveder; forhindrer skridning.

Fordel:

Skraldefunktionen sikrer en **enorm tidsbesparelse og lettelse af arbejdet** sammenlignet med almindelige åbne ringnøgler.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Teknisk beskrivelse

Bredde b	33 mm
Højde h	11 mm
Indstiksskaft	9×12 mm
Nøglestørrelse	11 mm
Centermål S	17,5 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Skraldefunktion	ja
Produkttype	Ringskralde-indstiksværktøj