



Bitholder-indstiksværktøj, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657930 2
GTIN	4018754103928
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Anvendelse:

Som holder til bits med sekskant-skaft iht. DIN ISO 1173 C 8 (5/16 tomme).

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Indstiksværktøjets belastningsevne er ligesom nøglevidden begrænset og kan være mindre en momentnøglen kapacitet.

Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Bredde b: 16 mm

Højde h: 12,5 mm

Centermål S: 25 mm

Indstiksskaft: 14×18 mm

Teknisk beskrivelse

Indstiksskaft	14×18 mm
Højde h	12,5 mm
Bredde b	16 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Bitholder	5/16 tommer
Serie	736/40
Centermål S	25 mm
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Værktøj med skraldefunktion	nej
Produkttype	Bitholder-indstiksværktøj