

**KANON****Lille måleur – momenttest, Maks. moment: 24cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	658800 24
GTIN	4582126965433
Artikelklasse	66F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcis måler til de mindste momenter. Letlæselig skala med slæbeviser på oversiden og derudover skalering på siden af kabinettet. **Med 3-bakke-spændepatron i stål.**

**Anvendelse:**

Til måling af små momenter (drejnings- og gnidningsmodstand) til kontrolleret tilspænding af skruer.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivelse**

Spændepatronområde	1 - 8,5 mm
Maks. moment	24 cNm
Vægt	600 g
Ø	63 mm
Momentområde	2 - 24 cNm
Momentområde	20 - 240 mNm
Udløsningsindikering	optisk
Tilslutningsform	Spændepatron med 3 kæber

Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	visning
Indstilling af udløsningsværdi	Slæbeviser
Serie	SGK
Display	analog
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Samlet længde L	132 mm
Skalainddeling 1 delstreg =	0,2 cNm
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	Nm
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

## Services

KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------