



## Elektronisk momentskruetrækker, Maks. moment: 400cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659010 400
GTIN	4571141275306
Artikelklasse	66F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Yderst præcis, elektronisk momentskruetrækker med stort, let aflæseligt display.

- **Visning: Track-tilstand (medløbende) og Peak-tilstand (spidsværdi).**
- **Lagringskapacitet: Op til 1000 måleværdier.**
- **Interface: Via et USB-kabel kan de lagrede måledata overføres til en pc. Valg mellem 2 måletilstande:**
- **Skruetilstand (indstilling af nominelt moment med varslingsgrænse).**
- **Inspektionstilstand (indstilling af øvre og nedre toleranceværdier). Det pågældende måleresultat vises via lysdioder og buzzer.**

**Måleenheder:** cNm, lbf·in, kgf·cm, oz·in

#### Anvendelse:

Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskrudninger eller små serier.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-batteri og USB-datatransmissionskabel nr. 655265.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	340 g
Maks. moment	400 cNm
Opløsning	0,5 cNm

Målenøjagtighed, moment	±1 %
Momentområde	80 - 400 cNm
Feedback	visning
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Samlet længde L	230 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbf·in
Reverserbar aflæsning	kgf·cm
Reverserbar aflæsning	oz·in
Display	digital
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Interface	USB-interface
Bitholder	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Data, kan logges	ja
Måleværktøj	elektronisk
Momentområde	0,8 - 4 Nm
Akku-kapacitet	2,5 Ah
Batterispænding	3,7 V
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet

Produkttype

Momentskruetrækker

**Services**Kalibrering Momentskruetrækker på begge sider Maks.  
moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

**Tilbehør**

Datakabel

655265