

**Elektronisk momentskruetrækker, Maks. moment: 50cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659050 50
GTIN	4045197503862
Artikelklasse	62E

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget fleksibelt anvendelig momentskruetrækker med 2K-greb, stort display og hurtigskift-universalholder til bits. Når den indstillede nominelle værdi nås, udløses et synligt eller hørbart signal på momentskruetrækkeren. Med spidsværdiindstillingen og den medløbende visning står 2 arbejdstilstande til rådighed. Gemmer op til 50 værdier.

Måleenheder: cNm, lbf·in, kgf·cm

Anvendelse:

Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskrudninger eller små serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Opløsning	0,1 cNm
Vægt	200 g
Maks. moment	50 cNm
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Momentområde	10 - 50 cNm
Antal medfølgende batterier	1
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk

Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Reverserbar aflæsning	cNm
Reverserbar aflæsning	lbfm
Reverserbar aflæsning	kgfcm
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	Elektromekanisk udløsning
Feedback	visning
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Samlet længde L	203 mm
Display	digital
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Bitholder	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Data, kan logges	ja
Måleværktøj	elektronisk
Batteritype	LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Tilbehør

Coin-Driver kort Klingelængde 45 mm

664311 45

081551 LR3

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

Coin-Driver Klingelængde 45 mm

664310 45

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3

Låg til batterirum Type 1

655346 1