

KANON**Lille måleur – momenttest, Maks. moment: 36cNm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 658800 36 |
| GTIN | 4582126965440 |
| Artikelklasse | 66F |

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcis måler til de mindste momenter. Letlæselig skala med slæbeviser på oversiden og derudover skalering på siden af kabinettet. **Med 3-bakke-spændepatron i stål.**

Anvendelse:

Til måling af små momenter (drejnings- og gnidningsmodstand) til kontrolleret tilspænding af skruer.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Vægt | 600 g |
| Maks. moment | 36 cNm |
| Ø | 63 mm |
| Spændepatronområde | 1 - 8,5 mm |
| Momentområde | 4 - 36 cNm |
| Momentområde | 40 - 360 mNm |
| Skalainddeling 1 delstreg = | 0,5 cNm |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Udløsningsindikering | optisk |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser |
| Samlet længde L | 132 mm |
| Display | analog |
| Målemetode | Moment |
| Serie | SGK |
| Tilslutningsform | Spændepatron med 3 kæber |
| Feedback | visning |
| Reverserbar aflæsning | Nm |
| Kalibrering | O3 |
| Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Målenøjagtighed, moment | ±3 % |
| Data, kan logges | nej |
| Måleværktøj | Mekanisk |
| Produkttype | Momentnøgle |

Services

| | |
|---|--------------|
| KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 400/2 Nm | 020030 400/2 |
|---|--------------|