



Bitskralde til indstiksværktøj, Bitholder: 1/4tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657940 1/4
GTIN	4018754140794
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Reverserbar skralde til højre- og venstrespænding.

Anvendelse:

Som holder til bits med sekskant-skaft iht. DIN ISO 1173, C 6,3 og E 6,3 (1/4 tomme).

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Indstiksværktøjets belastningsevne er ligesom nøglevidden begrænset og kan være mindre en momentnøgles kapacitet.

Teknisk beskrivelse

Bitholder	1/4 tommer
Bredde b	22 mm
Højde h	13,6 mm
Indstiksskaft	9×12 mm
Varig belastningsevne	40 Nm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Antal tænder	22
Serie	725B
Centermål S	17,5 mm
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Skralde, reverserbar	ja
Værktøj med skraldefunktion	ja
Produkttype	Bitskralde til indstiksværktøj