

**KANON****Lille måleur – momenttest, Maks. moment: 60cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	658800 60
GTIN	4582126965457
Artikelklasse	66F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcis måler til de mindste momenter. Letlæselig skala med slæbeviser på oversiden og derudover skalering på siden af kabinettet. **Med 3-bakke-spændepatron i stål.**

**Anvendelse:**

Til måling af små momenter (drejnings- og gnidningsmodstand) til kontrolleret tilspænding af skruer.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivelse**

Spændepatronområde	1 - 8,5 mm
Ø	63 mm
Vægt	600 g
Maks. moment	60 cNm
Momentområde	5 - 60 cNm
Momentområde	50 - 600 mNm
Udløsningsindikering	optisk
Tilslutningsform	Spændepatron med 3 kæber

Feedback	visning
Norm	DIN EN ISO 6789
Skalaindelning 1 delstreg =	1 cNm
Indstilling af udløsningsværdi	Slæbeviser
Målemetode	Moment
Serie	SGK
Display	analog
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Samlet længde L	132 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

## Services

KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------