



## Åben ringnøgle med skralde indstiksværktøj, Nøglestørrelse: 17mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657920 17
GTIN	4035894038873
Artikelklasse	66F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænkmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen. Patenteret specialværktøj til forskrunding af rørledninger og andre omløbermøtrikker.

#### Fordel:

**Skraldefunktionen** sikrer en **enorm tidsbesparelse og lettelse af arbejdet** sammenlignet med almindelige åbne ringnøgler.

#### Anvendelsesdata:

#### Forklaring til tegningen og formlen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

#### Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

## Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	17 mm
Højde h	16 mm
Indstiksskaft	9×12 mm
Bredde b	45 mm
Centermål S	21 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Skraldefunktion	ja
Produkttype	Ringskralde-indstiksværktøj