

**Elektronisk momentskruetrækker, Maks. moment: 400cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659050 400
GTIN	4045197503886
Artikelklasse	62E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget fleksibelt anvendelig momentskruetrækker med 2K-greb, stort display og hurtigskift-universalholder til bits. Når den indstillede nominelle værdi nås, udløses et synligt eller hørbart signal på momentskruetrækkeren. Med spidsværdiindstillingen og den medløbende visning står 2 arbejdstilstande til rådighed. Gemmer op til 50 værdier.

**Måleenheder:** cNm, lbf·in, kgf·cm

**Anvendelse:**

Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskrudninger eller små serier.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. moment	400 cNm
Opløsning	0,1 cNm
Vægt	200 g
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Momentområde	80 - 400 cNm
Antal medfølgende batterier	1
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Display	digital

Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	cNm
Reverserbar aflæsning	lbf·in
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Udløsningsprincip	Elektromekanisk udløsning
Feedback	visning
Samlet længde L	203 mm
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Bitholder	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Data, kan logges	ja
Måleværktøj	elektronisk
Batteritype	LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
-------------------------------------------------------------------------	------------------

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Låg til batterirum Type 1	655346 1

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Coin-Driver Klingelængde 45 mm	664310 45
Coin-Driver kort Klingelængde 45 mm	664311 45