



## Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 BiTorsion, diamantbelagt, Krydskærvstørrelse / hel længde: 2/25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	675530 2/25
GTIN	4013288191649
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

**BiTorsion**-udførelse med reduceret hårdhed i torsionszonen til affjedring af belastningsspider = længere standtid. Optimal virkning ved brug med BiTorsions-hurtigskifteholder nr. 675030. Med diamantbelægning på spidserne for at opnå lavere centrifugalkraft, lavere slitage og længere standtid.

#### Anvendelse:

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

#### Norm:

DIN ISO 1173.

#### Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, **sejhærdet**.

### Teknisk beskrivelse

Krydskærvstørrelse	2
Hel længde	25 mm
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Producentbetegnelse	855/1 BDC PZ
Norm	DIN ISO 1173
Drivprofil	Pozidriv-skrueetrækker

Produkttype

Bitværktøj