



## Moment- skruetrækker „Torsiometer“, Maks. moment: 75cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659200 75
GTIN	4018754118908
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Ergonomisk greb med torsionsstav som måleelement.

Skala med slæbeviser til højrespænding.

**Måleenheder:** cNm, lbf·in

**Anvendelse:**

Til kontrolleret enkelttilspænding af skruer samt til kontrolmålinger.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Bemærk:**

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Display	analog
Maks. moment	75 cNm
Skalainddeling 1 delstreg =	2,5 cNm
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Bitholder	F 6,3
Momentområde	15 - 75 cNm
Momentområde	1,5 - 6,5 lbf·in
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar

Feedback	visning
Samlet længde L	185 mm
Indstilling af udløsningsværdi	Slæbeviser
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Reverserbar aflæsning	cNm
Reverserbar aflæsning	lbf/in
Vægt	225 g
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Serie	TORSIOMETER 760
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2