

KANON**Lille måleur – momenttest, Maks. moment: 150cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	658800 150
GTIN	4582126965471
Artikelklasse	66F

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcis måler til de mindste momenter. Letlæselig skala med slæbeviser på oversiden og derudover skalering på siden af kabinettet. **Med 3-bakke-spændepatron i stål.**

Anvendelse:

Til måling af små momenter (drejnings- og gnidningsmodstand) til kontrolleret tilspænding af skruer.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Spændepatronområde	1 - 8,5 mm
Vægt	600 g
Maks. moment	150 cNm
Ø	63 mm
Momentområde	10 - 150 cNm
Momentområde	100 - 1500 mNm
Udløsningsindikering	optisk
Indstilling af udløsningsværdi	Slæbeviser

Serie	SGK
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Målemetode	Moment
Display	analog
Skalaindelning 1 delstreg =	2 cNm
Samlet længde L	132 mm
Feedback	visning
Tilslutningsform	Spændepatron med 3 kæber
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	Nm
Kalibrering	O3
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------