



LED-arbejdslampe, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081415 2
GTIN	4260131238086
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Effektive, dæmpbare og robuste arbejdslamper med **fleksibel aksel** samt **kraftig magnetfod**. Tilslutning til 24 V strømforsyning eller 24 V maskinstyring. Højeffektiv LED i aluminiumshus, koldt hvidt lys ca. 5500 kelvin. Punktbelysning til fokuseret lys.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 250 V strømforsyning.

Bemærk:

Passende bordklemmer og magnetholdere finder du under 081418/081419.

Teknisk beskrivelse

Vægt	760 g
Energiforsyning	Eldrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 65

Lyskilde	LED
Type af fastgørelse	Magnetfod
Lysnet	200 lm
Magnetfod-Ø	66 mm
Lyseffekt	2 W
Nominel spænding	250 V
Farvetemperatur	5500 K
ATEX-zone	Ingen
Samlet højde	600 mm
Lysfarve	koldt hvidt lys
Lampehoved-Ø	28 mm
Produkttype	Bordlampe/arbejdspladslampe

Tilbehør

Bordklemme Monteringsplade Ø øverst 95 mm	081418 95
Magnetholder Monteringsplade Ø øverst 95 mm	081419 95