



LED-arbejdslampe, Type: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081415 8
GTIN	4260131238079
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Effektive, dæmpbare og robuste arbejdslamper med **fleksibel aksel** samt **kraftig magnetfod**. Tilslutning til 24 V strømforsyning eller 24 V maskinstyring. Højeffektiv LED i aluminiumshus, koldt hvidt lys ca. 5500 kelvin. Bred strålingsvinkel på 120° med ensartet udlysning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 250 V strømforsyning.

Bemærk:

Passende bordklemmer og magnetholdere finder du under 081418/081419.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1600 g
Energiforsyning	Eldrevet
Lyskilde	LED

Magnetfod-Ø	88 mm
Type af fastgørelse	Magnetfod
Lysnet	900 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Lyseffekt	9 W
Nominel spænding	250 V
Farvetemperatur	5500 K
Afstrålingsvinkel	120 grader
ATEX-zone	Ingen
Samlet højde	850 mm
Lysfarve	koldt hvidt lys
Lampehoved, bredde	50 mm
Lampehoved, dybde	175 mm
Lampehoved, højde	25 mm
Produkttype	Bordlampe/arbejdspladslampe

Tilbehør

Magnetholder Monteringsplade Ø øverst 95 mm	081419 95
Bordklemme Monteringsplade Ø øverst 95 mm	081418 95