



## Bits-sortiment 61 dele, Type: M



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	675900 M
GTIN	4013288102058
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 hurtigkobling.

#### Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675200 3 stk. i str. 1/25; 6 stk. i str. 2/25; 2 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675320 3 stk. i str. 1/25; 6 stk. i str. 2/25; 2 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675240 1 stk. i hver str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant med kuglehoved: Nr. 675270 1 stk. i hver str. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: Nr. 675350 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til lige-kærv: 1 stk. i hver str. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TRI-WING®: Nr. 675370 1 stk. i hver str. 2; 3; 4; 5

Universalholder med hurtigkobling: 1 stk.

### Teknisk beskrivelse

Bit-sekskantskaft	C 6,3
-------------------	-------

Drivprofil	TriWing
Drivprofil	Ligekærskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Antal dele	61
Produkttype	Bitværktøj

## Tilbehør

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX30	675350 TX30
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX15	675350 TX15
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 2 mm	675240 2
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675200 3/25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 2,5 mm	675240 2,5
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675320 3/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX27	675350 TX27
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX10	675350 TX10
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 med kuglehoved sekskant 4 mm	675270 4
TRI-WING®-bit, 1/4 tomme C 6,3 TRI-WING®-profil 2	675370 2
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675320 2/25
	675270 5

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 med kuglehoved sekskant 5 mm

TRI-WING®-bit, 1/4 tomme C 6,3 TRI-WING®-profil 3

675370 3

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 5 mm

675240 5

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 med kuglehoved sekskant 2,5 mm

675270 2,5

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 med kuglehoved sekskant 6 mm

675270 6

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX20

675350 TX20

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 med kuglehoved sekskant 3 mm

675270 3

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 6 mm

675240 6

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 3 mm

675240 3

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 4 mm

675240 4

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm

675200 2/25

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm

675320 1/25

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX25

675350 TX25

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 med boring Torx®-profil TX40

675350 TX40

TRI-WING®-bit, 1/4 tomme C 6,3 TRI-WING®-profil 4

675370 4

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm

675200 1/25