

**Erdi****Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag meget lille, højreskærende, Hel længde: 180mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	764050 180
GTIN	4010220031308
Artikelklasse	73X

## Beskrivelse

### Udførelse:

Sænksmedet saksehoved; induktionshærdede skær. Dobbelt overførsel med integreret returfeder. Forniklede ben af pladestål. 2-Komponent-greb med bløde indlæg, der skåner hånden og giver et godt, fast greb.

Skærehoved i specialstål-S (HRC 60 – 62), **kræver 25 % færre kræfter.**

**Skæreydelse:** Plader op til 1,2 mm, V2A-plader op til 1,0 mm.

### Anvendelse:

Til gennemgående lige snit og figursnit.

Til meget smalle radier og svært tilgængelige steder.

## Teknisk beskrivelse

Længde, skær	20 mm
Hel længde	180 mm
Indsatstype	højreskærende
Produkttype	Saks