

Garant**Bits-sortiment 61 dele****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	676040
GTIN	4045197613349
Artikelklasse	61F

Beskrivelse**Udførelse:**

Systemboks af ABS-kunststof, som nærmest ikke kan ødelægges, med integrerede hængsler og hurtiglukning. I åbnet tilstand er bittene nemme at komme til og lette at tage ud takket være de store mellemrum.

Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675105 3 stk. i str. 1/25; 6 stk. i str. 2/25; 2 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675115 3 stk. i str. 1/25; 6 stk. i str. 2/25; 2 stk. i str. 3/25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675125 1 stk. i str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant med kuglehoved: 1 stk. i hver str. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: Nr. 675155 1 stk. i str. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. af hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i hver str. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TRI-WING®: 1 stk. af hver str. 2; 3; 4; 5

Universalholder med hurtigkobling: 1 stk. nr. 675050 str. 6,3

Teknisk beskrivelse

Bit-sekskantskaft	C 6,3
Højde	47 mm
Bredde	85 mm
Længde	127 mm
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	TriWing
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Ligekærviskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Emballage	ABS-kunststofboks
Antal dele	61
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Systemboks Type 21-1	630320 21-1
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX15	675155 TX15
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX10	675155 TX10
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 3 mm	675125 3
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675115 1/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX7	675155 TX7

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675115 2/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX8	675155 TX8
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 4 mm	675125 4
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675050 6,3
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX40	675155 TX40
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675105 3/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX6	675155 TX6
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX9	675155 TX9
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675115 3/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX20	675155 TX20
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 6 mm	675125 6
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675105 2/25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 2 mm	675125 2
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675125 5
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX27	675155 TX27
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX25	675155 TX25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675105 1/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX30	675155 TX30

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant
2,5 mm

675125 2,5

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-
profil TX5

675155 TX5