

Garant**Momentskruetrækker med skala, D 6,3-bitholder, Maks. moment: 50cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659905 50
GTIN	4045197610997
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftskraft med hud- og gribevenlig **Haptoprene®**-overflade muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**.

Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.

Bitholder med magnet til at holde C 6,3-bits.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Tilspændingsretning: Højrespænding

Målenøjagtighed, moment: $\pm 6\%$

Bitholder: D 6,3

Testprotokol: Producentens testrapport

Kalibrering: O1

Målenøjagtighed, moment: $\pm 6\%$

Samlet længde L: 126 mm

Momentområde: 10 - 50 cNm

Momentområde: 0,1 - 0,5 Nm

Skalainddeling 1 delstreg = 1 cNm

maks. Ø: 29 mm

Teknisk beskrivelse

Skalainddeling 1 delstreg =	1 cNm
Maks. moment	50 cNm
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	D 6,3
Momentområde	10 - 50 cNm
Momentområde	0,1 - 0,5 Nm
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Vægt	71 g
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Reverserbar aflæsning	cNm
Samlet længde L	126 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Feedback	udløsning
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
maks. Ø	29 mm
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering Momentnøgle Maks. moment 400 Nm	018820 400
Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Momentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere Maks. moment 1 Nm	654390 1
Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST" Maks. moment 2 Nm	654300 2