



## HSS snittap-bit, til gevind: M4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676307 M4
GTIN	4013288119087
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

**Fordel:**

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

**Anvendelse:**

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

### Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	14 mm
Stigning	0,7 mm
Hel længde	36 mm
til gevind	M4
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Flankevinkel	60 grader
Anvendelse ved boringstype	Op til 1xD ved gennemgangshul
Produkttype	Snittapbit

