

**Garant****Flad rundtang lige, forkromet, med greb, Hel længde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	713040 200
GTIN	4045197373564
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget lange, oval-spids kæber. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC), velegnet til hårdt og blødt tråd. Kæber med ru inderside.

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	200 mm
Kæbelængde	73 mm
Greb	Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Kæbeform	oval-spids, lige
Norm	DIN ISO 5745
Bakkeegenskab	Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber	ru indvendig
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade

forkromet

Produkttype

Multifunktionstang