


**Konisk forsænkerbit, tre skær, Udvendig Ø: 16,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	676310 16,5
GTIN	4013288119124
Artikelklasse	63H

Beskrivelse**Udførelse:**

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

I maskinen eller med en universalholder (nr. 675000 – 675050) eller i en skruetrækkerholder (nr. 676400 – 676770).

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	20 mm
Til undersænkskrue	M8
Til boringer fra	3,2 mm
Hel længde	40 mm
Antal skær Z	3

Udvendig Ø	16,5 mm
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Producentbetegnelse	846 HSS
Skæremateriale	HSS
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Norm	DIN 335 C
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Tilbehør

Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm	676410 6,3
Skaft med hurtigkobling og låsemekanisme sekskantskaft 6,3	675025 6,3
Magasinenhåndsskralde med 1/4 tomme bits i tekstilbælteholder	676770
Kraftform-skaft, bitholder, 1/4 tomme med teleskopklinge	676400
Skruetrækkerholder med 1/4 tomme bits Teleskopskaft og magnet	676555
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3S	675020 6,3S
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3	675015 6,3
Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3 med magnet Sekskantholder 6,3 mm	676440 6,3
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm	676656 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3 med fjederring Sekskantholder 6,3 mm	676420 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling BiTorsion sekskantskaft 6,3	675030 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3R	675020 6,3R

Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675050 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675020 6,3
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3/150	675015 6,3/150
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 med hurtigskiftepatron, ESD Sekskantholder 6,3 mm	676415 6,3
Skaft med låsering sekskantskaft 6,3	675000 6,3
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4-tomme bits C 6,3, kort med magnet Sekskantholder 6,3 mm	676405 6,3
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 7-RUND	675010 7-RUND