



Konisk forsænkerbitsortiment i stabil boks, 8 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676313
GTIN	4013288117342
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Indhold:

Konusforsænkerbits, ét skær: Nr. 676311 1 stk. i hver str. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Skruetrækkerholder: 1 stk. nr. 676410

„Rapidaptor“ universalholder: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K (uden magnet)

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	6
Antal skær Z	1
Antal dele	8
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Tilbehør

Konisk forsænkerbit, et skær Udvendig Ø 20,5 mm	676311 20,5
Konisk forsænkerbit, et skær Udvendig Ø 8,3 mm	676311 8,3
Konisk forsænkerbit, et skær Udvendig Ø 6,3 mm	676311 6,3
Konisk forsænkerbit, et skær Udvendig Ø 16,5 mm	676311 16,5
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Konisk forsænkerbit, et skær Udvendig Ø 10,4 mm	676311 10,4
Konisk forsænkerbit, et skær Udvendig Ø 12,4 mm	676311 12,4