

**6 mm skifteklinge til Torx Plus®, Torx Plus®-profil: 9IP****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659924 9IP
GTIN	7610733201587
Artikelklasse	63D

Beskrivelse**Udførelse:**

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 (op til kat. 53) / 659908 (op til kat. 53) / 659911 str. 80; 250; 500 (op til kat. 48) / 659912 str. **200; 500** / 659918 / 659956 str. 200; 500 (op til kat. 55) / 659957 str. 200; 500 (op til kat. 55) / 659958 Gr. 200; 500 und montageskruetrækkersortimenterne nr. 625441 / 667532 (op til kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Bemærk:

Reserve-skifteklinger finder du under nr. 659921– 659924.

Teknisk beskrivelse

Torx Plus®-profil	9IP
Nyttelængde	80 mm
Drivprofil	Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
Hel længde	160 mm
Produkttype	Skruetrækkerindsats