

**HSS-spiralborbit, Bor-Ø: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	676302 10
GTIN	4013288118899
Artikelklasse	63H

**Beskrivelse****Udførelse:**

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

**Fordel:**

Hurtigt, ukompliceret skift mellem bor, forsænker eller skruebit.

**Anvendelse:**

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Til universalbrug i metal, træ og kunststof.

Specielle nittehulsstørrelser 3,1 og 5,1 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	54 mm
Spirallængde	38 mm
Bor-Ø	10 mm
Skaftlængde	14 mm
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Producentbetegnelse	848 HSS
Skæremateriale	HSS
Spidsvinkel	118 grader
Produkttype	Spiralbor-bit

